

C22LH2, collier de serrage en bronze moulé, câble sur tuyau d'eau

Par Burndy

No de catalogue C22LH2

Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 2/0 AWG -10 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2", moyeu 3/4".



Général

Numéro de catalogue	C22LH2
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	Acier zingué
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810142189
UPC 12 Digit	7818101421899

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.19 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	89 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur en pouces	1.00 in
Dimension - Largeur mm	25 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	N
Conducteur - Cuivre Taille des brins	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	1 1/4 in;1 1/2 in;2 in
Conducteur - Tube EMT Gamme de tailles	1 1/4 in-2 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	NC
Répertorié UL	Oui

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - sc210670-01](#)
- [Modèles 3D - C22LH2_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - C22LH2_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - C22LH2_MODEL-STEP](#)
- [Spécifications - C22LH2](#)
- [Spécifications - C22LH2](#)