

C22LH3, collier de serrage en bronze moulé, câble sur tuyau d'eau

Par Burndy

No de catalogue [C22LH3](#)

Collier de serrage en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau, 3/0 AWG - 10 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2", moyeu 1".



Général

Numéro de catalogue	C22LH3
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	Acier zingué
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810142196
UPC 12 Digit	7818101421966

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.32 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	89 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.56 in
Dimension - Largeur en pouces	1.13 in
Dimension - Largeur mm	29 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	N
Conducteur - Cuivre Taille des brins	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 AWG - 3/0 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	1 1/4 in;1 1/2 in;2 in
Conducteur - Tube EMT Gamme de tailles	1 1/4 in-2 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	NC
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sc210670-01](#)
[Modèles 3D - C22LH3_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - C22LH3_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - C22LH3_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - C22LH3](#)
[Spécifications - C22LH3](#)