

## C4, Collier de mise à la terre en bronze moulé, câble sur tuyau ou tube d'eau

Par Burndy  
No de catalogue C4

Collier de mise à la terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 2-1/2" - 4".



### Général

Numéro de catalogue	C4
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CLAMP
Nom du commerce	N
Type	Pince de terre
CUP	781810142325
UPC 12 Digit	7818101423255

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	4.13 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0.31 in
Dimension - Taille du trou mm	8 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	159 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.25 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.88 in
Dimension - Taille du filetage	-
Dimension - Largeur en pouces	0.96 in
Dimension - Largeur mm	24 mm

### Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	N
Conducteur - Cuivre solide Taille	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	10 AWG-2 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 AWG - 2 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in
Conducteur - Tube EMT Gamme de tailles	2 1/2 in-4 in
Gamme de tailles de conducteurs et de barres d'armature	N/A

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	N
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	N
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	NC
Répertorié UL	Oui

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Dessins de vente - 10087199](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CN\\_LineArt](#)

[Modèles 3D - C4\\_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - C4\\_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - C4\\_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - C4](#)

[Spécifications - C4](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-C4-SPEC-FR | REV 7/2024