

C4JA, Collier de serrage en bronze moulé, câble armé sur tuyau d'eau

Par Burndy

No de catalogue [C4JA](#)

Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 6 AWG, tuyau d'eau 2-1/2" - 4".



Général

Numéro de catalogue	C4JA
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	Acier zingué
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810142134
UPC 12 Digit	7818101421344

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	4.29 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	128 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.01 in
Dimension - Largeur en pouces	1.41 in
Dimension - Largeur mm	36 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	Y
Conducteur - Cuivre solide Taille	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre massif	10 AWG-6 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 AWG - 6 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in
Conducteur - Tube EMT	2 1/2 in-4 in
Gamme de tailles	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• Tube EMT-Size• CU C Taille solide• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	NC
Répertoire UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SC210668-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CJA_LineArt](#)
[Spécifications - C4JA](#)
[Spécifications - C4JA](#)