



**CCFRFR, Clear Cover, Couverture
ignifuge pour YH83939, YH3931,
YH4429, YH4434, YH4444, 750
kcmil et 1000 kcmil H-Tap**

Par Burndy

No de catalogue [CCFRFR](#)

COPPER CRIMPIT™ C-Tap Connector ; 750 - 1000 kcmil (Main
and Tap 1).



Caractéristiques

- Butées d'extrémité de connecteur
- Doigts flexibles
- loquets à pression
- Construction en 2 parties
- lentille grossissante

Général

Número de catalogue	CCFRFR
Couleur	
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	H-TAP COVERS CLEAR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Résistance au feu	Oui
Matériau	POLYCARBONATE
Température de fonctionnement	90 °C
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Type	Connecteur H-Tap
CUP	781810438183
UPC 12 Digit	7818104381833

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.66 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	219 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.63 in
Dimension - Taille maximale du conducteur accommodée	1000 kcmil;750 kcmil
Dimension - Largeur en pouces	2.58 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	600 V

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteur - Cordon de cuivre	1000 KCMIL-750 KCMIL
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	750 kcmil-1000 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Conducteur - Longueur maximale	1.301.10 en
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	1000 KCMIL-750 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	Y
Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	450

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 10064550](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CCFOFR_LineArt](#)
[Spécifications - CCFRFR](#)
[Spécifications - CCFRFR](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-CCFRFR-SPEC-FR | REV 7/2024