

CFBGFR Black Cover, Couvercle ignifuge pour YH8C8C ou YH6C6C, #8-#6 AWG H-Tap

Par Burndy

No de catalogue [CFBGFR](#)



H-Tap CRIMPIT™ Cover ; Retardateur de flammes.

Caractéristiques

- Butées d'extrémité de connecteur
- Doigts flexibles
- Verrous à pression
- Construction monobloc à charnière

Général

Numéro de catalogue	CFBGFR
Couleur	
Code couleur	Vert
Type de connecteur	COUVERCLES H-TAP NOIR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	POLYCARBONATE
Température de fonctionnement	90 °C
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	CF-FR, retardateur de flammes
CUP	781810068830
UPC 12 Digit	7818100688300

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.16 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	44 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.75 in
Dimension - Largeur en pouces	1.24 in
Épaisseur	0.08 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	600 V

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG-6 AWG
Conducteur - brin de cuivre	8 AWG-6 AWG
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 AWG-6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	#8 AWG-#6 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Conducteur - Longueur maximale	0.65 in
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	8 AWG-6 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	14400

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD208803-01_1](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CFO_LineArt](#)

[Spécifications - CFBGFR](#)

[Spécifications - CFBGFR](#)



Une marque Hubbell