

CH2M, Accroche-câble

Par Burndy

No de catalogue CH2M

Suspension de câble en nylon.



Caractéristiques

- Les crochets de câbles offrent une zone de contact d'une largeur de 1/2" à 3/8".
- Tous les bords de contact ont un rayon complet pour la protection du produit.
- Les dimensions sont clairement indiquées sur chaque collier

Général

Numéro de catalogue	CH2M
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Naturel• Naturel
Matériau	NYLON 6/6
Méthode de montage	Vis
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810336090

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	0.12
Dimension - Largeur en pouces	0.38 in
Dimension - Largeur mm	10 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1000
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50080809](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CH_CABLE_HANGERS_LineArt](#)
[Spécifications - CH2M](#)
[Spécifications - CH2M](#)