

CL1/014TN, Copper Lay-in Lug, plaqué étain

Par Burndy

No de catalogue [CL1/014TN](#)



FIL DE CUIVRE À COSSES GAMME : 1/0 - 14 VIS SANS TÊTE EN ACIER ÉTAMÉ.

Caractéristiques

- Homologué UL pour la mise à la terre
- Certifié CSA
- Convient uniquement aux conducteurs en cuivre

Général

Numéro de catalogue	CL1/014TN
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	QIKLUG™
CUP	781810505144
UPC 12 Digit	7818105051444

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.17 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Longueur hors tout en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,60 pouce
Dimension - Largeur en pouces	0,60 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	14 AWG-1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG - 1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	240
---------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - 30000650](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CL_LA](#)
[Spécifications - BURNDY_CL1014TN_Specsheet](#)
[Spécifications - CL1/014TN](#)



Une marque Hubbell