

CSJB097600SR1, Kit d'étanchéité de gaine de câble rétractable à froid

Par Burndy

No de catalogue [CSJB097600SR1](#)

Kit d'étanchéité de la gaine du câble, diamètre minimal du joint - 0,97", diamètre maximal du joint - 1,95", longueur du tube détendu - 8,00", câble 15kV #2 - 2/0 ; câble 25kV #2 - 2/0 ; câble 35kV 1/0.

Caractéristiques

- Installation facile et sûre
- Convient à une large gamme de tailles de câbles
- Résistance aux UV, stabilité thermique
- Pas d'outils spéciaux ni de formation nécessaire
- Forme un joint étanche à l'humidité
- Technologie d'isolation supérieure permettant de gagner du temps
- Applications intérieures et extérieures

Général

Numéro de catalogue	CSJB097600SR1
Type de connecteur	KITS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Matériau	Caoutchouc
CUP	621945442016

Dimensions

Diamètre	0.97 in
----------	---------



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la	Non
CSA	
Normes - Conformité à la	CM
directive RoHS	

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
[Dessins de vente - 50057035](#)
[SDD - Cold Seal Splice Kit Part A SDS](#)
[SDD - Cold Seal Splice Kit Part B SDS](#)
[Spécifications - CSJB097600SR1](#)
[Spécifications - CSJB097600SR1](#)
[Vidéo - Grease Best Practices](#)