

CSJB163900SR1, Kit d'étanchéité de gaine de câble rétractable à froid

Par Burndy

No de catalogue [CSJB163900SR1](#)

Kit d'étanchéité de la gaine du câble, diamètre minimal du joint - 1,63", diamètre maximal du joint - 3,67", longueur du tube détendu - 9,00", câble 15kV 750 - 1500 ; câble 25kV 800 - 1250 ; câble 35kV 350 - 1250.

Caractéristiques

- Installation facile et sûre
- Convient à une large gamme de tailles de câbles
- Résistance aux UV, stabilité thermique
- Pas d'outils spéciaux ni de formation nécessaire
- Forme un joint étanche à l'humidité
- Technologie d'isolation supérieure permettant de gagner du temps
- Applications intérieures et extérieures

Général

Numéro de catalogue	CSJB163900SR1
Type de connecteur	KITS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Matériau	Caoutchouc
CUP	621945442139

Dimensions

Diamètre	1.63 in
----------	---------



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
- [Dessins de vente - 50057035](#)
- [Spécifications - CSJB163900SR1](#)
- [Spécifications - CSJB163900SR1](#)
- [Vidéo - Grease Best Practices](#)