



**CSUDO3510350J, Kit de  
terminaison moyenne tension  
rétractable à froid, 35kV Utility,  
Neutre concentrique gainé,  
manchon extérieur uniquement**

Par Burndy

No de catalogue [CSUDO3510350J](#)

Les kits de terminaisons rétractables à froid de la série CSUDO35-J de manchons concentriques gainés pour neutre 35 kV (extérieur uniquement) présentent un cône de contrainte géométrique pour des performances exceptionnelles. Le kit comprend une terminaison rétractable à froid pour l'extérieur, une terminaison à joint central et un guide d'installation. Conforme aux normes IEEE-48-2009, classe 1 et ISO/IEC 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.



## Caractéristiques

- Rip and Grip Does not require heat gun or any installation tools
- Spiral rip cord design provides for easy installation with effortless unwinding providing for fast removal of the hold-out core, Rip cord is recyclable
- All kits supplied with indoor cold shrink termination, center endseal termination, and installation guide
- Quick, easy, cost effective installation utilizing one-piece terminator design
- Test reports available upon request
- L'agrippe-câble ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
- La conception en spirale de l'agrippe-câble permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide du noyau de retenue, l'agrippe-câble est recyclable
- Toutes les troussees sont fournies avec une terminaison intérieure rétractable à froid, une terminaison centrale et un guide d'installation
- Installation rapide, facile et rentable grâce à la conception d'une terminaison monobloc
- Rapports d'essai disponibles sur demande

## Général

Type de bateau	NON
Numéro de catalogue	CSUDO3510350J
Conditions environnementales	
Matériau	Caoutchouc de silicone
Type de broche	N/A
Série	UD-JCN
Type de terminal	N/A
Type	
CUP	621945579781

## Caractéristiques électriques

Phase	1-Phase
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-8kV : 750-1000 kcmil</li><li>• 15kV : 350-750 kcmil</li><li>• 25-28kV : 250-500 kcmil</li><li>• 35kV : 1/0 AWG-350 kcmil</li></ul>
----------------------	--

## Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	20

## Documentation

[Brochures - Gaine thermorétractable TYPE CSUDO-J](#)  
[Brochures - Shrink Tubing TYPE CSUDO-J](#)  
[Brochures - Cold Shrink Medium Voltage Cable Terminations Brochure](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)  
[Dessins de vente - 50095766-01](#)  
[Page du catalogue - BURNDY MVColdShrinkTerminationKits CSUDO-B CSUDO-J CatCut](#)  
[Spécifications - CSUDO3510350J](#)  
[Spécifications - CSUDO3510350J](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-CSUDO3510350J-SPEC-FR | REV 7/2024