

CT110325SSBB0, Attache de câble en nylon, résistance à la traction de 110 lb, barrette en acier inoxydable, faisceau de 3,15", noir

Par Burndy

No de catalogue [CT110325SSBB0](#)

Attache de câble en nylon 6/6 stabilisée aux UV avec barrette en acier inoxydable, 110 Lbs, noir résistant aux UV, 3.15" Dia. de la botte, paquet : 250.

Caractéristiques

- Nylon 6/6 Standard
- Ardillon autobloquant en acier inoxydable
- Disponible en noir UV et en naturel
- Résistance maximale et possibilité de réglage pour une plus grande polyvalence
- Résiste chimiquement aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux acides dilués
- Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
- Sans danger pour les espaces de traitement de l'air
- Classé Plenum

Général

Numéro de catalogue	CT110325SSBB0
Couleur	
Matériau	Nylon 6/6
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	110 lb
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810565391

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3.15
Dimension - L Longueur hors tout mm	300 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,81 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,28 pouce
Dimension - Largeur mm	7 mm



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - cULus	Y
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5000
---------------------	------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 30022708](#)
[Spécifications - CT110325SSBB0](#)
[Spécifications - CT110325SSBB0](#)