


## CT120300D, Attache de câble, 120 Lb de tension, naturel

Par Burndy

No de catalogue [CT120300D](#)



Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres.

### Général

Número de catalogue	CT120300D
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Naturel</li><li>Naturel</li></ul>
Matériau	NYLON 6/6
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	120
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810333150

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	305 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12 en
Dimension - Largeur en pouces	0,3 pouce
Dimension - Largeur mm	8 mm

### Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	2000
Type d'emballage	Sac

### Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50080813](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CT\\_UNIRAP\\_CABLE\\_TIE\\_LineArt](#)
- [Spécifications - CT120300D](#)
- [Spécifications - CT120300D](#)