

CT120300LO, Attache de câble, paquet maximum de 3", 120 lb de tension, noir UV

Par Burndy

No de catalogue [CT120300LO](#)

Attache de câble en nylon 6/6 noir UV, 3" Dia. max. du faisceau,
120 Lbs, 11.87" de long, 0.30" de large. Dia du paquet, 120 Lbs,
11.87" Long, 0.30" Large.



Général

Numéro de catalogue	CT120300LO
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• UV Black• Noir UV
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	120
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Type d'outil	Standard
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	Standard
CUP	781810333464

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	305 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12 en
Dimension - Largeur en pouces	0,30 pouce
Dimension - Largeur mm	8 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	2000
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT120300LO](#)
[Spécifications - CT120300LO](#)