


CT120400D, Attache de câble, 120 Lb de tension, naturel

Par Burndy

No de catalogue [CT120400D](#)



Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres.

Général

Número de catalogue	CT120400D
Couleur	Naturel
Matériau	NYLON 6/6
Spécification militaire	MS3367
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	120
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810333273

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	4
Dimension - L Longueur hors tout mm	383 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	15,09 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,3 pouce
Dimension - Largeur mm	8 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Spécification militaire (Mil-Spec)
Número de spécification militaire	MS3367-3-9
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	2000
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT120400D](#)
[Spécifications - CT120400D](#)