

CT120400MH14LO, Attache-câbles, faisceau maximal de 4", traction 120 lb, noir UV, montage à vis

Par Burndy

No de catalogue [CT120400MH14LO](#)

Attache de câble à trou de montage en nylon 6/6 noir UV, goujon #14, 4" Dia max. Dia du paquet, 120 Lbs, 16.25" Long, 0.30" Large.



Général

Numéro de catalogue	CT120400MH14LO
Couleur	<ul style="list-style-type: none">NoirNoir
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Méthode de montage	Vis
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	120
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	Standard
CUP	781810335345

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	4
Dimension - L Longueur hors tout mm	399 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	15,70 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces	1/4
Dimension - Largeur en pouces	0,30 pouce
Dimension - Largeur mm	8 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	2000
---------------------	------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_MH_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT120400MH14LO](#)
[Spécifications - CT120400MH14LO](#)