

CT175600Q0, Attache de câble, 175 Lb de tension, noir UV

Par Burndy

No de catalogue [CT175600Q0](#)

Attache de câble standard en nylon 6/6, noir UV, 175 Lbs Min Ten Strgth, 21.00" L, 0.35" W.



Général

Número de catalogue	CT175600Q0
Couleur	Noir UV
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Spécification militaire	MS3367
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	0 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	175
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Type d'outil	Lourd
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	Lourd
CUP	781810334119

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	7
Dimension - L Longueur hors tout mm	622 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	24,51 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0.35 in
Dimension - Largeur mm	8,9 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Oui
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Spécification militaire (Mil-Spec)
Número de spécification militaire	MS3367-10-0
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	500
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT175600Q0](#)
[Spécifications - CT175600Q0](#)