

CT250200RQ0, Attache de câble, 2.25" Max Bundle, 250 Lb Tensile, UV Black, Détachable

Par Burndy

No de catalogue [CT250200RQ0](#)

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-250 Lbs,
Couleur- Noir UV, 09.00 "L, 0.50 "W, 02.25" Bundle Dia.



Général

Numéro de catalogue	CT250200RQ0
Couleur	<ul style="list-style-type: none">NoirNoir
Matériau	NYLON 6/6
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	250
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810334812

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	2.25
Dimension - L Longueur hors tout mm	229 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	9 en
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	13 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - UV Rated	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1500
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50034347](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_REL_CABLETIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT250200RQ0](#)
[Spécifications - CT250200RQ0](#)