

CT250500RQ0, Attache de câble, 250 Lb de tension, noir UV, détachable

Par Burndy

No de catalogue [CT250500RQ0](#)

Attache de câble détachable standard en nylon 6/6, noir UV,
résistance minimale de 250 lb, 20,00" L, 0,50" W. L, 0.50" W.



Général

Numéro de catalogue	CT250500RQ0
Couleur	- Noir - Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	250
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	Très résistante et détachable
CUP	781810334836

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	6
Dimension - L Longueur hors tout mm	559 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	22 en
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	13 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	500
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50034347](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_REL_CABLETIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT250500RQ0](#)
[Spécifications - CT250500RQ0](#)