

CT30125C0, Attache-câbles, 1.25" Max Bundle, 30 Lb Tensile, UV Black

Par Burndy

No de catalogue [CT30125C0](#)



Attache de câble en nylon 6/6 noir UV, 1.25" Dia. max. du faisceau, 30 Lbs, 6" de long, installer avec TWT1, MK7. Dia du faisceau, 30 Lbs, 6" Long, Installer avec TWT1, MK7.

Général

Numéro de catalogue	CT30125C0
Couleur	Noir UV
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Spécification militaire	MS3367
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	30
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Type d'outil	Intermédiaire
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	Intermédiaire
CUP	781810332306

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	1.40 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	148 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.84 in
Dimension - Largeur en pouces	0.14 in
Dimension - Largeur mm	4 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Spécification militaire (Mil-Spec)
Numéro de spécification militaire	MS3367-5-0
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10000
---------------------	-------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Modèles 3D - CT30125C0_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - CT30125C0_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - CT30125C0_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - CT30125C0](#)
[Spécifications - CT30125C0](#)