

CT30125COUG, Attache-câbles, 1.25" Max Bundle, 30 Lb Tensile, UV Black, Universal Grade

Par Burndy

No de catalogue [CT30125COUG](#)

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-250 Lbs,
Couleur- Noir UV, 05.90 "L, 0.13 "W, 01.25" Bundle Dia.



Général

Numéro de catalogue	CT30125COUG
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• UV Black• Noir UV
Matériau	NYLON 6/6
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	30
Type d'outil	Intermédiaire
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810469040

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	1.25 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	150 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.90 in
Dimension - Largeur en pouces	0,13 pouce
Dimension - Largeur mm	3 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Oui
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	40000
---------------------	-------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Dessins de vente - 10092186](#)
- [Spécifications - CT30125COUG](#)
- [Spécifications - CT30125COUG](#)