

CT40137SSBC, Attache de câble en nylon, résistance à la traction de 40 lb, barrette en acier inoxydable, 5,91" de long, naturel

Par Burndy

No de catalogue [CT40137SSBC](#)

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 5.91 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs, Couleur: Naturel.



Caractéristiques

- Nylon 6/6 Standard
- Ardillon autobloquant en acier inoxydable
- Disponible en noir UV et en naturel
- Résistance maximale et possibilité de réglage pour une plus grande polyvalence
- Résiste chimiquement aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux acides dilués
- Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
- Sans danger pour les espaces de traitement de l'air
- Classé Plenum

Général

| | |
|--|---|
| Numéro de catalogue | CT40137SSBC |
| Couleur | <ul style="list-style-type: none">• Naturel• Naturel |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Matériau | NYLON 6/6 |
| Classement - Résistance minimale à la traction lbs | 40 |
| Sous marque | UNIRAP,CABLE TIE |
| Nom du commerce | UNIRAP™ |
| Type | CT_SSB |
| CUP | 781810564509 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| Dimension - Diamètre du bundle Max inch | 1.38 |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 150 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 5.91 et |
| Dimension - Largeur en pouces | 0.14 in |
| Dimension - Largeur mm | 3 mm |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Oui |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - cULus | Y |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

Logistique

| | |
|---------------------|------|
| Quantité de cartons | 3000 |
|---------------------|------|

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 30022708](#)
[Spécifications - CT40137SSBC](#)
[Spécifications - CT40137SSBC](#)