




## CT40300M, Attache-câbles, 3.37" Max Bundle, 40 Lb Tensile, Naturel

Par Burndy

No de catalogue [CT40300M](#)

Colliers de serrage en nylon, Résistance à la traction - 40 Lbs,  
Couleur - Naturel, 10.96 "L, 0.14 "W, 03.37" Bundle Dia.



### Général

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Numéro de catalogue                                   | CT40300M     |
| Couleur                                               | Naturel      |
| Matériau                                              | NYLON 6/6    |
| Température de<br>fonctionnement Celcius Max          | 85 °C        |
| Température de<br>fonctionnement Celcius Min          | -40 °C       |
| Classement - Résistance<br>minimale à la traction lbs | 40           |
| Nom du commerce                                       | UNIRAP™      |
| CUP                                                   | 781810332153 |

### Dimensions

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Dimension - Diamètre du<br>bundle Max inch | 3.37 in      |
| Dimension - L Longueur hors<br>tout mm     | 278 mm       |
| Dimension - Longueur hors tout<br>pouces   | 10,96 pouces |
| Dimension - Largeur en pouces              | 0.14 in      |
| Dimension - Largeur mm                     | 4 mm         |

### Certifications et conformité

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Certification - 94V0 Rated                 | N   |
| Certification - Approuvé par<br>l'ACNOR    | Non |
| Certification - ETL                        | Non |
| Certification - Reconnu par UL             | Non |
| Certification - UV Rated                   | Non |
| Certification - cULus                      | Non |
| Normes - Conformité à la<br>directive RoHS | CM  |
| Répertoire UL                              | Non |

### Logistique

|                     |      |
|---------------------|------|
| Quantité de cartons | 5000 |
| Type d'emballage    | Sac  |

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 50080813](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CT\\_UNIRAP\\_CABLE\\_TIE\\_LineArt](#)  
[Spécifications - CT40300M](#)  
[Spécifications - CT40300M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-CT40300M-SPEC-FR | REV 7/2024