

## CT40300MO, Attache-câbles, 3.37" Max Bundle, 40 Lb Tensile, UV Black

Par Burndy

No de catalogue [CT40300MO](#)

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction - 40 Lbs,  
Couleur - Noir UV, 10.96 "L, 0.14 "W, 03.37" Bundle Dia.



### Général

Numéro de catalogue	CT40300MO
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Noir</li><li>Noir</li></ul>
Matériau	NYLON 6/6
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	40
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810332412

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3.37 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	278 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	10,96 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0.14 in
Dimension - Largeur mm	4 mm

### Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	5000
Type d'emballage	Sac

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 50080813](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CT\\_UNIRAP\\_CABLE\\_TIE\\_LineArt](#)  
[Spécifications - CT40300MO](#)  
[Spécifications - CT40300MO](#)