

CT40400SSBC, Attache de câble en nylon, résistance à la traction de 40 lb, barrette en acier inoxydable, 14,49" de long Long, Naturel

Par Burndy

No de catalogue [CT40400SSBC](#)

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 14.49 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Matériau:Nylon 6/6.



Caractéristiques

- Nylon 6/6 Standard
- Ardillon autobloquant en acier inoxydable
- Disponible en noir UV et en naturel
- Résistance maximale et possibilité de réglage pour une plus grande polyvalence
- Résiste chimiquement aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux acides dilués
- Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
- Sans danger pour les espaces de traitement de l'air
- Classé Plenum

Général

Numéro de catalogue	CT40400SSBC
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Naturel• Naturel
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	40 lb
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	CT_SSB
CUP	781810564561

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	4.09
Dimension - L Longueur hors tout mm	368 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	14.49 en
Dimension - Largeur en pouces	0.14 in
Dimension - Largeur mm	3 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - cULus	Y
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	8000
---------------------	------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 30022708](#)
[Spécifications - CT40400SSBC](#)
[Spécifications - CT40400SSBC](#)