


CT50175CUG, Attache de câble, 50 Lb Tensile, Naturel, Qualité Universelle

Par Burndy

No de catalogue [CT50175CUG](#)

Attache de câble de qualité universelle, 8 IN L, 0.18 IN W, Résistance à la traction : 50 LB minimum, Matériau : Nylon 6/6, Couleur : Naturel.



Général

Numéro de catalogue	CT50175CUG
Couleur	<ul style="list-style-type: none">NaturelNaturel
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	50
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Type d'outil	Standard
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	UG, standard
CUP	781810469071

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	1.75
Dimension - L Longueur hors tout mm	199 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7.83 in
Dimension - Largeur en pouces	0,18 pouce
Dimension - Largeur mm	4,6 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Oui
Certification - UV Rated	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	9000
Quantité de palettes	18000

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 10092186](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT50175CUG](#)
[Spécifications - CT50175CUG](#)