


CT50175IDC, Attache-câbles, 1.81" Max Bundle, 50 Lb Tensile, Natural, Identification

Par Burndy

No de catalogue [CT50175IDC](#)



Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-50 Lbs,
Couleur- Naturel, 07.91 "L, 0.18 "W, 01.81" Bundle Dia.

Général

Numéro de catalogue	CT50175IDC
Couleur	Naturel
Matériau	NYLON 6/6
Spécification militaire	MS3368
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	50
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810335383

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	1.81 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	201 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7,91 pouces
Dimension - Taille du tampon de marquage en pouces	1 X 7/16
Dimension - Largeur en pouces	0,18 pouce
Dimension - Largeur mm	5 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - UV Rated	Non
Norme(s) industrielle(s)	Spécification militaire (Mil-Spec)
Numéro de spécification militaire	MS3368-1-A
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5000
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_ID_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT50175IDC](#)
[Spécifications - CT50175IDC](#)