

## CT50300COUG, Attache de câble, 50 Lb de tension, noir, qualité universelle

Par Burndy

No de catalogue [CT50300COUG](#)

Attache de câble de qualité universelle, 11.3 IN L, 0.18 IN W,  
Résistance à la traction : 50 LB minimum, Matériau : Nylon 6/6  
UV, Couleur : Noir.



### Général

Numéro de catalogue	CT50300COUG
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• UV Black</li><li>• Noir UV</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	50
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Type d'outil	Standard
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	UG, standard
CUP	781810469149

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	288 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,34 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,18 pouce
Dimension - Largeur mm	4,6 mm

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Oui
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	14000
---------------------	-------

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 10092186](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CT\\_UNIRAP\\_CABLE\\_TIE\\_LineArt](#)  
[Spécifications - CT50300COUG](#)  
[Spécifications - CT50300COUG](#)