

CT50300M00, Attache de câble, 50 Lb de tension, noir UV

Par Burndy

No de catalogue [CT50300M00](#)



Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 livres.

Général

Numéro de catalogue	CT50300M00
Couleur	Noir
Code couleur	Noir
Matériau	NYLON 6/6
Spécification militaire	MS3367
Température de fonctionnement Celcius Max	85 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Classement - Résistance minimale à la traction N	50
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	50
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810332832
UPC 12 Digit	7818103328322

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	282 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,1 pouces
Dimension - Fraction de la largeur	9/50 en
Dimension - Largeur en pouces	0,18 pouce
Dimension - Largeur mm	5 mm

Certifications et conformité

Certification - 94V0 Rated	N
Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - UV Rated	Oui
Certification - cULus	Oui
Norme(s) industrielle(s)	Spécification militaire (Mil-Spec)
Numéro de spécification militaire	MS3367-7-0
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	5000
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50080813](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CT_UNIRAP_CABLE_TIE_LineArt](#)
[Spécifications - CT50300M00](#)
[Spécifications - CT50300M00](#)