

## CT50400SSBC0, Attache de câble en nylon, résistance à la traction de 50 lb, barrette en acier inoxydable, faisceau de 3,94", noir

Par Burndy

No de catalogue [CT50400SSBC0](#)

Attache de câble en nylon 6/6 stabilisée aux UV avec barrette en acier inoxydable, 50 Lbs, noir résistant aux UV, 3.94" Dia. de la botte, paquet : 100.



### Caractéristiques

- Nylon 6/6 Standard
- Ardillon autobloquant en acier inoxydable
- Disponible en noir UV et en naturel
- Résistance maximale et possibilité de réglage pour une plus grande polyvalence
- Résiste chimiquement aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux acides dilués
- Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
- Sans danger pour les espaces de traitement de l'air
- Classé Plenum

### Général

Numéro de catalogue	CT50400SSBC0
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noir</li><li>• Noir</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	NYLON 6/6
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	50 Lb
Sous marque	UNIRAP,CABLE TIE
Nom du commerce	UNIRAP™
Type	CT_SSB
CUP	781810564691

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3.94
Dimension - L Longueur hors tout mm	364 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	14,33 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0.19 in
Dimension - Largeur mm	5 mm

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - cULus	Y
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	5000
---------------------	------

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 30022708](#)  
[Spécifications - CT50400SSBC0](#)  
[Spécifications - CT50400SSBC0](#)