

## CTSS225300304C, Attache-câble en acier inoxydable 304, 225 lb de résistance, paquet de 3 po

Par Burndy

No de catalogue [CTSS225300304C](#)

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de qualité 304, Résistance à la traction : 225 Lb, 11.81" L, 0.18" W, 3.00" Dia. du paquet



### Caractéristiques

- Conforme aux exigences de l'ABS
- Acier inoxydable de qualité 304
- Convient aux applications générales
- Les bords lisses et arrondis garantissent une manipulation sûre et efficace.
- Disponible dans une variété de longueurs et de largeurs
- La conception des bacs en acier autobloquants accélère l'installation et se verrouille à n'importe quelle longueur.
- Constitue une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles
- Ignifugé et non toxique pour les applications où la sécurité incendie est essentielle.

### Général

Numéro de catalogue	CTSS225300304C
Type de connecteur	NON COTÉ
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	300 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 300
Plage de température d'utilisation Fahrenheit	-
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	225
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810651384

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	300 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,81 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,18 pouce
Dimension - Largeur mm	4,6 mm

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	3600
---------------------	------

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 50025551](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CTSS\\_Lineart](#)  
[Spécifications - CTSS225300304C](#)  
[Spécifications - CTSS225300304C](#)



Une marque Hubbell