

CTSS225600304C, Attache-câble en acier inoxydable 304, 225 lb de résistance, paquet de 6,07 po

Par Burndy

No de catalogue [CTSS225600304C](#)

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de qualité 304, Résistance à la traction : 225 Lb, 23.62" L, 0.18" W, 6.07" Bundle Dia.



Caractéristiques

- Conforme aux exigences de l'ABS
- Acier inoxydable de qualité 304
- Convient aux applications générales
- Les bords lisses et arrondis garantissent une manipulation sûre et efficace.
- Disponible dans une variété de longueurs et de largeurs
- La conception des bacs en acier autobloquants accélère l'installation et se verrouille à n'importe quelle longueur.
- Constitue une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles
- Ignifugé et non toxique pour les applications où la sécurité incendie est essentielle.

Général

Numéro de catalogue	CTSS225600304C
Type de connecteur	NON COTÉ
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	300 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 300
Plage de température d'utilisation Fahrenheit	-
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	225
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810651414

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	6.07
Dimension - L Longueur hors tout mm	600 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	23,62 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,18 pouce
Dimension - Largeur mm	4,6 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	2500
---------------------	------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50025551](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CTSS_Lineart](#)
[Spécifications - CTSS225600304C](#)
[Spécifications - CTSS225600304C](#)



Une marque Hubbell