

CTSS450700PC304L, Attache-câble en acier inoxydable 304, 450 Lb de traction, 27.56" de long, partiellement enduit

Par Burndy

No de catalogue [CTSS450700PC304L](#)

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de qualité 304, Résistance à la traction : 450 Lb, 27.56" L, 0.50" W, 7.09" Bundle Dia.



Caractéristiques

- Conforme aux exigences de l'ABS
- Acier inoxydable 304
- Disponible en noir uniquement
- Convient aux applications générales
- Les bords lisses et arrondis ainsi que le revêtement en polyester renforcent la sécurité de l'installateur.
- La bille d'acier autobloquante accélère l'installation et se bloque à n'importe quelle longueur.
- Constitue une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles.
- Disponible dans une large gamme de longueurs et de largeurs
- Revêtement polyester sans halogène et à faible dégagement de fumée

Général

Numéro de catalogue	CTSS450700PC304L
Type de connecteur	PARTIELLEMENT ENDUIT
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	115 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 115
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	450
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810647622

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	7.09
Dimension - L Longueur hors tout mm	700 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	27,56 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	12,7 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	500
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50020256](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CTSSFCPC_Lineart](#)
[Spécifications - CTSS450700PC304L](#)
[Spécifications - CTSS450700PC304L](#)



Une marque Hubbell