

DUW46, pince de serrage pour extrémité morte, 1000-1500 kcmil cuivre

Par Burndy

No de catalogue [DUW46](#)



Cu Pince de traction, 1000 - 1500 kcmil Cu.

Général

Numéro de catalogue	DUW46
Type de connecteur	Impasse
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	Acier galvanisé
Plaqué	Y
Type de placage	Trempé brillant
CUP	781810013410

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5-14/25 en
Dimension - B Longueur pouce	5.56 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-33/50 in
Dimension - Hauteur pouce	3.66 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	294 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,59 pouces
Dimension - Fraction de la largeur	3-81/89 en
Dimension - Largeur en pouces	3,91 pouces
Dimension - Largeur mm	99 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1000 kcmil-1500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..022054-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_DUW_LineArt](#)
[Spécifications - DUW46](#)
[Spécifications - DUW46](#)