



Pompe électrique/hydraulique de la série EP 1 HP, 115/230V-AC, à utiliser avec toutes les sertisseuses et coupeuses HYPRESS™ à distance de 10 000 psi.

Par Burndy
No de catalogue [EP101HP](#)

Pompe, série EP 1 HP, 10K psi, 115/230V-AC.

Caractéristiques

- Conception robuste
- Cage de protection
- Coupleur hydraulique à déconnexion rapide
- Fenêtre de niveau d'huile
- Réservoir de 8 litres
- Pression de sortie réglée en usine
- Moteur 1 CV double tension/hertz

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	EP101HP
Source d'énergie	1 HP 115/230V-AC ; 60 Hz
Type d'outil	Moteur
Type	Pompe, hydraulique électrique
CUP	Pompe
UPC 12 Digit	781810033210
	7818100332100

Dimensions

Dimensions	18.50 in x 11.75 in x 18.75 in
Hauteur	18.75 in
Longueur	18.5 in
Poids	72 lb
Largeur	11.75 in



Caractéristiques électriques

Consommation de courant Max 10 ampères

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

Logistique

Contenu du paquet Pompe uniquement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - SE..207894B](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_082_OWMF_EP10_lineart](#)
[SDD - ALFLUID SDS](#)
[Spécifications - EP101HP](#)
[Spécifications - EP101HP](#)



Une marque Hubbell