

EP101HP2

Par Burndy

No de catalogue [EP101HP2](#)

Pompe électrique/hydraulique de la série EP 1 HP, 10000 psi, à utiliser avec toutes les têtes et fraises HYPRESS™ nécessitant une pression de fonctionnement de 10 000 psi.



Caractéristiques

- Design à usage intensif
- Cage de protection
- Attache hydraulique à déconnexion rapide
- Fenêtre de niveau d'huile
- Réservoir de 8 pintes
- Pression de sortie réglée en usine
- Moteur de 1 CV double tension/hertz

Général

Application - pour utilisation sur	Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number	EP101HP2
Source d'alimentation	1 HP 220/230V-AC; 50/60 Hz Motor
Type	Pump
Type d'outil	Pump, Electric Hydraulic
UPC	781810033227
UPC 12 Digit	7818100332277

Dimensions

Dimensions	18.50 po x 11.75 po x 18.75 po
Hauteur	18.75 in
Largeur	11.75 in
Longueur	18.5 in
Poids	72 lb

Caractéristiques électriques

Consommation max. de courant 10 Amperes

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Contenu de l'emballage Pump only

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_082_0WMF_EP10_lineart](#)
[Sales Drawings - SE..207894B](#)
[SDS - ALFLUID SDS](#)