



Pompe électrique EP101HP avec commande au pied

Par Burndy

No de catalogue [EP101HPFC](#)

Pompe, EP101HP, 10K psi, commande au pied.



Caractéristiques

- Commande au pied

Général

Application - pour utilisation sur	Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number	EP101HPFC
Source d'alimentation	1 HP 115/230V-AC; 60 Hz Motor
Type	Pump
Type d'outil	Pump, Electric Hydraulic
UPC	781810095294
UPC 12 Digit	7818100952944

Dimensions

Dimensions	18.50 po x 11.75 po x 18.75 po
Hauteur	18.75 in
Largeur	11.75 in
Longueur	18.5 in
Poids	72 lb

Caractéristiques électriques

Consommation max. de courant	10 Amperes
------------------------------	------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	EX
--------------------------	----

Logistique

Contenu de l'emballage	Pump, Foot Control
------------------------	--------------------

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_EP10_LineArt](#)
[Sales Drawings - 20789405](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-EP101HPFC-SPEC-FR | REV 7/2024