

Pompe électrique/hydraulique de la série EP 1/2 HP, à utiliser avec toutes les sertisseuses et coupeuses HYPRESS™ à distance de 10 000 psi.

Par Burndy

No de catalogue [EP102](#)

Pompe, série EP 1/2 HP, 10K psi.

Caractéristiques

- Moteur 1/2 HP
- Double tension/hertz
- Cage de protection
- Coupleur hydraulique à déconnexion rapide
- Fenêtre de niveau d'huile
- Réservoir de 8 pintes
- Pression de sortie réglée en usine

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	EP102
Source d'énergie	1/2 HP 220/230V-AC ; 50/60 Hz Moteur
Type d'outil	Pompe, hydraulique électrique
Type	Pompe
CUP	781810033548
UPC 12 Digit	7818100335488

Dimensions

Dimensions	18.50 in x 11.75 in x 17.5 in
Hauteur	17.5 in
Longueur	18.5 in
Poids	68 lb
Largeur	11.75 in



Caractéristiques électriques

Consommation de courant Max 10 ampères

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

Logistique

Contenu du paquet Pompe uniquement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - SE..207894B](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_EP10_LineArt](#)
[SDD - ALFLUID SDS](#)
[Spécifications - EP102](#)
[Spécifications - EP102](#)