

Pompe hydraulique électrique, commande par bulbe d'air avec cage de roulement, 10 000 psi

Par Burndy
No de catalogue EPAC10

Pompe, 10K psi, contrôle des bulbes d'air avec arceau de sécurité.



Caractéristiques

- Cage de protection
- Interrupteur à 3 positions et boîtier de commande
- Actionneur à bulbe d'air
- Cycles "Jog and Hold" entièrement automatiques ou manuels
- Fenêtre de niveau d'huile
- Réservoir de 8 litres

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	EPAC10
Source d'énergie	1/2 HP @ 3450 RPM, 115V-AC ; 60 Hz Moteur
Type d'outil	Pompe, hydraulique électrique
Type	Pompe
CUP	781810033371
UPC 12 Digit	781810033371

Dimensions

Dimensions	18.50 in x 11.75 in x 17.5 in
Hauteur	17.5 in
Longueur	18.5 in
Poids	68 lb
Largeur	11.75 in

Caractéristiques électriques

Consommation de courant Max 10 ampères

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

Logistique

Contenu du paquet Pompe uniquement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - SE..207892-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_EPAC10_LineArt](#)
[SDD - ALFLUID SDS](#)
[Spécifications - EPAC10](#)
[Spécifications - EPAC10](#)