

EPP10

Par Burndy

No de catalogue [EPP10](#)

Pompe hydraulique électrique, 1/2 HP, volume du réservoir 2 qts, 10000 psi, 115V CA/60Hz.



Caractéristiques

- Léger
- Petit format
- Soupape de sûreté réglée en usine
- 100 000 (+) cycles de vie
- Interrupteur électrique pendulaire scellé

Général

Application - pour utilisation sur	Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number	EPP10
Indicateur EU RoHs	Yes
Source d'alimentation	1/2 HP 115V-AC; 60 Cycle
Type	Pumps
Type d'outil	Pump, Electric Hydraulic
UPC	781810033456
UPC 12 Digit	7818100334566

Dimensions

Dimensions	16.00 po x 6.00 po x 8.00 po
Hauteur	8 in
Largeur	6 in
Longueur	16 in
Poids	30 lb

Caractéristiques électriques

Consommation max. de courant	12.5 Amperes
------------------------------	--------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	CM
--------------------------	----

Logistique

Contenu de l'emballage	Pump only
------------------------	-----------

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Safety Operating & Maintenance Instructions EPP, EPP-EC Series](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_EPP10_LineArt](#)
[Sales Drawings - SE207896-01](#)
[SDS - ALFLUID SDS](#)