

## Pompe électrique/hydraulique moins de jauge, 10 000 psi, 1/2 HP, moteur 115V AC

Par Burndy

No de catalogue [EPP10ECLG](#)

Pompe moins jauge, 10K psi, 1/2 HP, 115V AC Motor.



### Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	EPP10ECLG
Source d'énergie	Moteur 1/2 HP 115V-AC
Type d'outil	Pompe, hydraulique électrique
Type	Pompe
CUP	781810046623
UPC 12 Digit	7818100466233

### Caractéristiques électriques

Consommation de courant Max 12,5 ampères

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

### Logistique

Contenu du paquet Pompe uniquement

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SE209341-04](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_EPP10ECLG\\_LineArt](#)  
[Manuels d'installation - Safety Operating & Maintenance Instructions EPP, EPP-EC Series](#)  
[SDD - ALFLUID SDS](#)  
[Spécifications - EPP10ECLG](#)  
[Spécifications - EPP10ECLG](#)