

## ES25A4W, manchon de compression de branchement en aluminium isolé

Par Burndy

No de catalogue [ES25A4W](#)



FACE A : 1/0STR AL-CU COULEUR : JAUNE FACE B : 6 ACSR, 5,6STR AL-CU, 4SOL AL-CU COULEUR : BLEU.

### Caractéristiques

- Connecteur à compression pour branchement pré-isolé
- Les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans l'enveloppe, tiennent le câble pour faciliter l'installation à deux mains et empêchent l'humidité de pénétrer.
- Le connecteur est ancré à la gaine, ce qui garantit que le connecteur se trouve sous la matrice lors du sertissage.
- Pré-rempli de pâte à joint et scellé par bande pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion.

### Général

Número de catalogue	ES25A4W
Code couleur - Côté A	Jaune
Code couleur - Face B	Bleu
L'indice	BG ou 5/8
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	INSULINK™
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810097977
UPC 12 Digit	7818100979777

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Taille B	6 (6/1) Turquie AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B	6 (6/1) Turquie AWG
Gamme	
Conducteur - AL Str Taille A	1/0 AWG
Conducteur - AL Str Taille A	1/0 AWG
Gamme	
Conducteur - AL Str Taille B	6 AWG;5 AWG
Conducteur - AL Str Taille B	6 AWG-5 AWG
Gamme	
Conducteur - Cuivre solide	4 AWG
Taille B	
Conducteur - Cuivre Str Taille A	1/0
Conducteur - Cuivre Str Taille A	1/0
Gamme	
Conducteur - Cordon de cuivre	6 AWG;5 AWG
Taille B	
Conducteur - Cuivre Str Taille B	6 AWG-5 AWG
Gamme	

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead](#)

[Distribution](#)

[Dessins de vente - 50115706](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR\\_ES\\_Insulink\\_lineart](#)

[Spécifications - ES25A4W](#)

[Spécifications - ES25A4W](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-ES25A4W-SPEC-FR | REV 7/2024