

ES2R2R, manchon de compression de branchement isolé AL

Par Burndy

No de catalogue [ES2R2R](#)



Manchon de compression de branchement isolé AL pour les combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Rouge (côté A), Rouge (côté B).

Caractéristiques

- Connecteur à compression pour branchement pré-isolé
- Les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans l'enveloppe, tiennent le câble pour faciliter l'installation à deux mains et empêchent l'humidité de pénétrer.
- Le connecteur est ancré à la gaine, ce qui garantit que le connecteur se trouve sous la matrice lors du sertissage.
- Pré-rempli de pâte à joint et scellé par bande pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion.

Général

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Numéro de catalogue | ES2R2R |
| Code couleur - Côté A | Rouge |
| Code couleur - Face B | Rouge |
| L'indice | BG ou 5/8 |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Isolation | Y |
| Type d'isolation | Nylon |
| Matériau | Aluminium |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Non plaqué |
| Inhibiteur d'oxyde pré-rempli | Y |
| Sous marque | INSULINK |
| Nom du commerce | INSULINK™ |
| Type | Connecteurs de branchement isolés |
| CUP | 781810140956 |
| UPC 12 Digit | 7818101409566 |

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 70 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 2.75 in |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces | .75 in |

Chef d'orchestre

| | |
|--|---|
| Conducteur - ACSR Str Taille A | 2 (6/1) moineau AWG;2 (7/1) éparate AWG |
| Conducteur - ACSR Str Taille A Gamme | 2 (6/1) moineau AWG-2 (7/1) éparate AWG |
| Conducteur - ACSR Str Taille B | 2 (6/1) moineau AWG;2 (7/1) éparate AWG |
| Conducteur - ACSR Str Taille B Gamme | 2 (6/1) moineau AWG-2 (7/1) éparate AWG |
| Conducteur - AL Str Taille A | 2 AWG;1 AWG |
| Conducteur - AL Str Taille A Gamme | 2 AWG-1 AWG |
| Conducteur - AL Str Taille B | 2 AWG;1 AWG |
| Conducteur - AL Str Taille B Gamme | 2 AWG-1 AWG |
| Conducteur - Cuivre Str Taille A | 2 AWG;1 AWG |
| Conducteur - Cuivre Str Taille A Gamme | 2 AWG-1 AWG |
| Conducteur - Cordon de cuivre Taille B | 2 AWG;1 AWG |
| Conducteur - Cuivre Str Taille B Gamme | 2 AWG-1 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Non |

Logistique

| | |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons | 100 |
| Quantité de palettes | 24000 |

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead

Distribution

Dessins de vente - sd040874

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_ES_Insulink_lineart

Modèles 3D - ES2R2R_MODEL-PDF

Modèles 3D - ES2R2R_MODEL-STEP

Modèles 3D - ES2R2R_MODEL-IGES

Spécifications - ES2R2R



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-ES2R2R-SPEC-FR | REV 7/2024