

ES2R2W, manchon de compression de branchement isolé AL

Par Burndy

No de catalogue [ES2R2W](#)

Manchon de compression de branchement isolé AL pour les combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Code couleur : rouge (côté A), orange (côté B).



Caractéristiques

- Connecteur à compression pour branchement pré-isolé
- Les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans l'enveloppe, tiennent le câble pour faciliter l'installation à deux mains et empêchent l'humidité de pénétrer.
- Le connecteur est ancré à la gaine, ce qui garantit que le connecteur se trouve sous la matrice lors du sertissage.
- Pré-rempli de pâte à joint et scellé par bande pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion.

Général

Numéro de catalogue	ES2R2W
Code couleur - Côté A	Rouge
Code couleur - Face B	Orange
L'indice	BG ou 5/8
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	INSULINK
Nom du commerce	INSULINK™
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810141151
UPC 12 Digit	7818101411511

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Taille A	2 (6/1) moineau AWG;2 (7/1) éparate AWG
Conducteur - ACSR Str Taille A Gamme	2 (6/1) moineau AWG-2 (7/1) éparate AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B	4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B Gamme	4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteur - AL Str Taille A	2 AWG;1 AWG
Conducteur - AL Str Taille A Gamme	2 AWG-1 AWG
Conducteur - AL Str Taille B	4 AWG;3 AWG
Conducteur - AL Str Taille B Gamme	4 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A	2 AWG;1 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A Gamme	2 AWG-1 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	4 AWG;3 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille B Gamme	4 AWG-3 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead

Distribution

Dessins de vente - sd040874

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_ES_Insulink_lineart

Modèles 3D - ES2R2W_MODEL-PDF

Modèles 3D - ES2R2W_MODEL-STEP

Modèles 3D - ES2R2W_MODEL-IGES

Spécifications - ES2R2W

Spécifications - ES2R2W



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-ES2R2W-SPEC-FR | REV 7/2024