

ES2R2WG1, Kit de manchons de branchement, contient 2 manchons isolés, 1 manchon non isolé

Par Burndy

No de catalogue [ES2R2WG1](#)



LE KIT CONTIENT : (2) ES2R2W & (1) YSU2R2W ROUGE : 2 ACSR, 1 & 2 STR CU/AL ORANGE : 4 ACSR, 3 & 4 STR & 2 SOL CU/AL.

Caractéristiques

- Connecteur à compression pour branchement pré-isolé
- Les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans l'enveloppe, tiennent le câble pour faciliter l'installation à deux mains et empêchent l'humidité de pénétrer.
- Le connecteur est ancré à la gaine, ce qui garantit que le connecteur se trouve sous la matrice lors du sertissage.
- Pré-rempli de pâte à joint et scellé par bande pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion.

Général

Numéro de catalogue	ES2R2WG1
L'indice	BG
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810089019
UPC 12 Digit	7818100890199

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	4500

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - sd040874-03](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ES_Insulink_lineart](#)
- [Spécifications - ES2R2WG1](#)
- [Spécifications - ES2R2WG1](#)