

ES2R8R

Par Burndy

No de catalogue [ES2R8R](#)

RUN/COURSE TAP/DERIVATION ACSR:4 S.B. 200% |8 S.B. 100%
AL & CU:2 STR.-2 STR|4 STR.-4 STR. COULEUR/COULEUR : A-
RED. B-GREEN.



Général

Numéro de catalogue	ES2R8R
L'indice	BG
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	INSULINK™
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810420416
UPC 12 Digit	7818104204166

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ES_Insulink_lineart](#)
- [Spécifications - ES2R8R](#)
- [Spécifications - BURNDY_ES2R8R_Specsheet](#)