

## ES2W2W, manchon de compression isolé pour entrée de service AL

Par Burndy

No de catalogue [ES2W2W](#)

Manchon de compression de branchement isolé AL pour les combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Orange (côté A), Orange (côté B).



### Caractéristiques

- Connecteur à compression pour branchement pré-isolé
- Les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans l'enveloppe, tiennent le câble pour faciliter l'installation à deux mains et empêchent l'humidité de pénétrer.
- Le connecteur est ancré à la gaine, ce qui garantit que le connecteur se trouve sous la matrice lors du sertissage.
- Pré-rempli de pâte à joint et scellé par bande pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion.

### Général

Numéro de catalogue	ES2W2W
Code couleur - Côté A	Orange
Code couleur - Face B	Orange
L'indice	BG ou 5/8
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	INSULINK
Nom du commerce	INSULINK™
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810141700
UPC 12 Digit	7818101417000

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Taille A	4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteur - ACSR Str Taille A Gamme	4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B	4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B Gamme	4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteur - AL Str Taille A	4 AWG;3 AWG
Conducteur - AL Str Taille A Gamme	4 AWG-3 AWG
Conducteur - AL Str Taille B	4 AWG;3 AWG
Conducteur - AL Str Taille B Gamme	4 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille A	2 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille A Gamme	2 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille B	2 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille B Gamme	2 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A	4 AWG;3 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A Gamme	4 AWG-3 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	4 AWG;3 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille B Gamme	4 AWG-3 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

## Logistique

Quantité de cartons 100  
Quantité de palettes 24000

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice  
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog  
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog  
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution  
Dessins de vente - 50115706  
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR\_ES\_Insulink\_lineart  
Modèles 3D - ES2W2W\_MODEL-IGES  
Modèles 3D - ES2W2W\_MODEL-STEP  
Modèles 3D - ES2W2W\_MODEL-PDF  
Spécifications - ES2W2W  
Spécifications - ES2W2W



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-ES2W2W-SPEC-FR | REV 7/2024