

ES4R6R

Par Burndy

No de catalogue [ES4R6R](#)

RUN/COURSE TAP/DERIVATION ACSR:6 S.B. 200% |8 S.B.
200% AL & CU:4 SOL-4 STR.|6 SOL-6 STR. COULEUR/COULEUR
: A-ORANGE, B-BLEU.



Général

Numéro de catalogue	ES4R6R
L'indice	BG
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	INSULINK™
Type	Connecteurs de branchement isolés
CUP	781810420409
UPC 12 Digit	7818104204099

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	.75 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Taille A	4 AWG
Conducteur - ACSR Str Taille B	6 AWG
Conducteur - AL Str Taille A	4 AWG
Conducteur - AL Str Taille B	6 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A	4 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	6 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50082742](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ES_Insulink_lineart](#)
- [Modèles 3D - ES4R6R_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - ES4R6R_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - ES4R6R_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - ES4R6R](#)
- [Spécifications - BURNDY_ES4R6R_Specsheet](#)