

FCB636N, Sous-station - Adaptateur de prise

Par Burndy

No de catalogue [FCB636N](#)

Connecteurs de sous-stations.



Général

Numéro de catalogue	FCB636N
Type de connecteur	Connecteur en T
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	6
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
CUP	781810121337
UPC 12 Digit	7818101213377

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	5-1/4 in
Dimension - Hauteur pouce	5.25 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	140 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.50 in
Dimension - P pouce	2.25 in
Dimension - Fraction du diamètre de la goupille	1/2 po
Dimension - Diamètre de la broche en pouces	.50 in

Chef d'orchestre

Type de conducteur	• CU C Str-Size • CU C Solid-Size
--------------------	---

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - SE210547-01](#)