



FQN10F25X03D, connecteur rapide femelle en nylon entièrement isolé pour 12 - 10 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [FQN10F25X03D](#)

Connecteurs rapides femelles en laiton entièrement isolés, entrée en entonnoir, 10-12 AWG, 300 V, 0.98" L, 0.25" W, isolant en nylon, étamé, jaune (couleur de l'isolant).



Caractéristiques

- Les connecteurs entièrement isolés éliminent le besoin d'isolation après l'installation.
- Ouverture en entonnoir pour une insertion rapide et facile du fil
- Le cran d'arrêt de l'embase femelle à fossettes assure une bonne prise en main.

Général

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Numéro de catalogue | FQN10F25X03D |
| Type de connecteur | Raccord rapide femelle |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Isolation | Y |
| Type d'isolation | Nylon |
| Matériau | Laiton |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain |
| Sous marque | FINGRIP |
| Nom du commerce | FINGRIP™ |
| Type | Connecteurs de déconnexion |
| CUP | 781810293058 |
| UPC 12 Digit | 7818102930588 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Dimension - Longueur hors tout | 0.98 in |
| pouces | |
| Dimension - Longueur de la | 3/8 in |
| bande en pouces | |
| Dimension - Largeur en pouces | 0,25 pouce |
| Dimension - Largeur mm | 6 millimètres |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 300 V |
|-------------------|-------|

Chef d'orchestre

| | |
|---|---------------|
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 12 AWG;10 AWG |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 12 AWG-10 AWG |
| Taille du conducteur | 12 - 10 AWG |
| Type de conducteur | CU C Str-Size |

Certifications et conformité

| | |
|--|-------|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Oui |
| Norme(s) industrielle(s) | UL467 |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL467 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertoire UL | Non |

Logistique

| | |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons | 300 |
| Quantité de palettes | 72000 |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094212](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_FFQNF_LineArt](#)
[Modèles 3D - FQN10F25X03D_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - FQN10F25X03D_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - FQN10F25X03D_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - FQN10F25X03D](#)
[Spécifications - FQN10F25X03D](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-FQN10F25X03D-SPEC-FR | REV 7/2024